

My Weigh – MX 300



Technische Daten:

Modell:	My Weigh MX-300
Gewichtseinheiten:	g, oz, dwt, ozt
Wägebereich:	0,1g – 300g
Arbeitstemperatur:	15 – 30°C
Länge x Breite x Höhe	ca. 12 x 8 x 2,3 cm (mit Deckel)
Gewicht:	ca. 140g (mit Deckel & Batterien)
Stromversorgung:	3x AAA Batterien
Funktionstasten:	On / Off ; Unit ; Tare ; Cal

Funktionstasten:

On / Off (An / Aus):	Schaltet die Waage ein und aus.
Unit (Einheit):	Wechselt zwischen den Gewichtseinheiten (g, oz, dtw, ozt).
Tare (Tariieren):	Setzt die Waage auf 0,00. (Falls man eine Schale verwenden möchte)
Cal (Kalibrieren)/ Hintergrundbeleuchtung:	Schalten Sie die Waage AUS, und drücken Sie die Cal-Taste für ca. 5 Sekunden, bis eine beliebige, hohe Nummer auf dem Display zu sehen ist. Drücken Sie erneut auf "Cal", nun erscheint "2Ero" und dann "100.0" im Display. Stellen Sie vorsichtig ein 100,0 Gramm Gewicht auf die Waage, und warten Sie 3 Sekunden. Drücken Sie erneut auf "Cal". Im Display erscheint "Cal" und dann "Pass", die Kalibrierung ist abgeschlossen. Entfernen Sie das Gewicht und schalten Sie die Waage aus. Hinweis: Führen Sie den Vorgang nur auf einer stabilen, festen Fläche aus. Desweiteren können Sie über die CAL Taste die Beleuchtung hinzuschalten.

Besonderheiten:

1) Automatisches Abschalten nach 2 Minuten.
2) leere Batterien Anzeige.
3) Deckel als Waagschale verwendbar.
4) 3 Batterien enthalten.